

DYMO**Štítkovač, Typ: 4200****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085500 4200
GTIN	3501170955970
Třída artiklu	08U

Popis**Provedení:**

Robustní, mobilní štítkovače pro rychlou výrobu samolepících plastových etiket. Trvalý, tepelný transferový tisk s nastavitelným chodem pásky vpřed a zpět. Napájení pomocí dobíjecího **Li-Ion akumulátoru**, síťová nabíječka. Jednoduché zpracování textu pomocí tlačítek pro rychlý přístup. **Robustní průmyslová tiskárna pro potisk etiket** pro jednoduché značení kabelů, propojovacích panelů, regálů atd. **Tlačítka pro rychlé zadávání** pro často používané znaky v elektrotechnice.

Použití:

Etikety drží téměř na každém hladkém a odmaštěném povrchu.

Rozsah dodávky:

Včetně popisovací pásky černé na bílém a návodu k použití. **Bez akumulátoru a síťového napáječe.**

Upozornění:

- **Možnost nastavení různých jazykových verzí.**
- **S německým uspořádáním kláves ze skladu, s francouzskou klávesnicí lze dodat krátkodobě.**

Technický popis

Síťový adaptér	Příslušenství
Uspořádání klávesnice	QWERTZ
Vhodná kazeta s popisovací páskou	RHINO
Šířka	127 mm
Délka	181 mm
Barva písma	černá
Počet velikostí písma	7
Maximální výška písma	13 mm
Počet šířek písma	2
Odřezávač pásky provedení	ruční
Typ	Rhino 4200
Možné šířky popisovací pásky	6; 9; 12; 19 mm
Počet stylů písma	5
Počet znaků viditelných na displeji	11
Počet řádků textu	1 – 4
Počet disponibilních znaků/symbolů	50
Zvláštní znaky	zásobník na etikety
Hmotnost včetně akumulátoru	770 g
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Výška	62 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Označení výrobce	Rhino 4200
Druh produktu	Popisovací přístroj

Příslušenství

Kazeta s popisovací páskou 12 mm × 3,5 m nylon Typ W	085515 W
Kazeta s popisovací páskou 12 mm × 5,5 m vinyl Typ W	085517 W

Síťový adaptér pro č. 085500

085570