

**TK HPC vrták Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø h7: 11,5 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	122445 11,5
GTIN	4045197390653
Třída artiklu	11E

Popis**Provedení:**

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky - díky tomu má příčné ostří **vyšokou přesnost středění**. **Konvexní hlavní břity** se zaoblenými hranami v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí **krátké třísky**, i v případě materiálů, jež jinak vytvářejí třísky velmi dlouhé.

Doporučení:**Maximální hloubka vrtání:**

Délka drážky pro třísky (viz tabulka) mínus 1,5×jmen. Ø.

Upozornění:**K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!**

Doporučeným následným produktem je č. 122416.

Řezný materiál: TK

Hloubka vrtání do: 4×D

Vrcholový úhel: 140 stupeň

Stopka: DIN 6535 HB s h6

vnitřní chlazení: false

Strategie obrábění: HPC

Norma: DIN 6537 K

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Počet břitů Z: 2

Tolerance jmenovitý Ø: h7

Délka drážky na třísky: 55 mm

Celková délka L_{celk.}: 102 mm

Ø stopky: 12 mm

Posuv f v oceli < 1100 N/mm²: 0,27 mm/ot,

Technický popis

Posuv f v oceli < 1100 N/mm ²	0,27 mm/ot,
Počet břitů Z	2
Délka drážky na třísky	55 mm
Jmenovitý Ø	11,5 mm
Tolerance stopky	h6
Tolerance jmenovitý Ø	h7
Ø stopky	12 mm
Celková délka L _{celk.}	102 mm
Norma	DIN 6537 K
maximální doporučená hloubka otvoru	37,8 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Hloubka vrtání do	4×D
Vrcholový úhel	140 stupeň
Stopka	DIN 6535 HB s h6
vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená