

Garant**Regálová skříň bez dvířek, Výška: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	945009 2000
GTIN	4062406331993
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Regálová skříň v 30×11G. Uchycení polic je možné v rastru 25 mm.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035.

Upozornění:

Police k regálovým skříním GridLine najdete pod č. 944061, 944065.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Šířka v G	30
Hmotnost	45 kg
Šířka	750 mm
Čelní strana skříně	Otevřeno
Výška	2000 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ne

Hloubka v G	11
Užitná výška	1845 mm
Hloubka	275 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Regálová skříň