

**Garant****Regálová skříň bez dvířek, Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	945009 1000
GTIN	4062406331986
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Regálová skříň v 30×11G. Uchytení polic je možné v rastru 25 mm.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035.

**Upozornění:**

Police k regálovým skříním GridLine najdete pod č. 944061, 944065.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Šířka v G	30
Šířka	750 mm
Hloubka v G	11
Výška	1000 mm
Čelní strana skříně	Otevřeno
Hmotnost	39 kg

Hloubka	275 mm
Užitná výška	845 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ne
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Regálová skříň