



Sada VDE „speedE® II“ sada 1, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	667268 1
GTIN	4010995443184
Třída artiklu	60N

Popis

Provedení:

Rychlá práce díky elektronickému sešroubování s 2 výkonnostními stupni: 0,4 Nm a 1,0 Nm. Tím se otevírá nová škála aplikací. Pro oba výkonnostní stupně je integrována funkce ochrany materiálu, která vypíná šroubování po dosažení utahovacího momentu 0,4 Nm nebo 1,0 Nm. Další dotažení je možné rukou pomocí elektronické ráčny bez nutnosti následného uchopení. Síla ruky uživatele určuje maximální utahovací moment. Integrovaná prstencová LED dioda zajišťuje optimální osvětlení šroubu během šroubování. Držák a čepel **plně izolované do 1 000 V** podle **DIN EN 6000 / VDE 0682-201**.

Rozsah dodávky:

Rukojeť E-šroubováku speedE® II
1× slimBit SL 0,6×3,5; délka čepele: 75 mm.
1× PowerBit SL/PZ2; délka čepele: 75 mm.
USB nabíječka (bez síťového adaptéru).
2 dobíjecí Li-Ion akumulátory.
Ve stabilním plastovém boxu L-BOXX® Mini

Technický popis

Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Uložení v	Plastové pouzdro

Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální utahovací moment	1 Nm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák s kombinovaným profilem Pozidriv/drážka
Počet dílů	7
Počet obsažených akumulátorů	2
Vyměnitelný akumulátor	ano
Napětí akumulátorů	4,2 V
Kapacita akumulátoru	1,5 Ah
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Šroubováky