



Akumulátorový rázový utahovák, Typ: 71150864



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074000 71150864
GTIN	4014586891651
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Výkonný akumulátorový rázový utahovák **s bezkartáčovým motorem a elektronickým nastavením utahovacího momentu v 6 stupních**. Robustní celokovové rázové převodové ústrojí a ergonomická manipulace díky měkkému povrchu.

- **3/4 palcový čtyřhranný upínač.**
- **1 050 Nm max. krouticí moment.**
- **S rozhraním MultiVolt.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a bez nabíječky, s kufrem L-BOXX. **Bez akumulátoru a bez nabíječky**, s přepravním kufrem.

Upozornění:

Vhodné akumulátory, nabíječky a základní sady najdete pod č. 073851 – 073866.

Technický popis

Hnací profil upínače nástrojů	Vnější čtyřhran
Počet obsažených akumulátorů	0

Maximální utahovací moment	1050 Nm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M27
Obal	Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein Typ E 12 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein Typ E 18 V
Počet rázů	0 - 2200 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	12 V
Napětí akumulátorů	18 V
Typické použití	Heavy Duty
Označení výrobce	ASCD 18-1000
Rozměry upínače nástrojů	3/4 palec
Maximální vibrace dle EN	12,9 m/s ²
Hmotnost	3 kg
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Rázový utahovák

Příslušenství

Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE12 V	073835 FE12
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073835 FE18
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073837 FE18
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE12 V	073837 FE12