

Garant
Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM tvar C 6GX, TiN, M: M8

Údaje o objednávce

Artikové číslo	139190 M8
GTIN	4045197509376
Třída artiklu	11H

Popis
Provedení:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.

Třída tolerance: ISO 3X / 6GX = přesah 0,02 – 0,04 mm.

Inovační 6hranný tvar umožňuje široké spektrum použití. **Multifunkční struktura vrstev** dosahuje **maximální životnosti** i u **vysoce pevných materiálů**.

Použití:

Pro obrobky, na které se nanáší **galvanická ochranná vrstva**, nebo pro obrobky, jež se v důsledku kalení smršťují.

Toleranční třída: ISO 3X 6GX

Stoupání závitu: 1,25 mm

Celková délka L: 90 mm

Stopka Ø D_s: 8 mm

Stopka 4hran □: 6,2 mm

Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou: 7,45 mm

Technický popis

Počet břitů Z	5
Závit Ø	8 mm
Stoupání závitu	1,25 mm
Počet drážek na třísky	5
Stopka Ø D _s	8 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm

Celková délka L	90 mm
Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou	7,45 mm
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Hloubka závitů	24 mm
Rozměr závitů	M8
Povlak	TiN
Druh závitů	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Tvářecí závitník