



Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 38-dílná, Typ: 38



Údaje o objednávce

Artikové číslo	630345 38
GTIN	4018754323241
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem / matice se závitem M2,5 – M8. Pro vnější Torx® se závitem M3 – M8. Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M8. Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M2,5 – M8.

Materiál:

Ocel Chrome-Alloy, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice pro 12hran: 10 ks č. 630950 vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Nástrčné hlavice pro vnější šrouby Torx®: 6 ks č. 631500 vel. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Zástrčné hlavice pro šrouby Phillips: PH1; PH2

Zástrčné hlavice pro vnitřním 6hran: 5 ks č. 631710 vel. 3; 4; 5; 6; 8

Sady šroubováků pro vnitřní Torx®: 9 ks č. 631801 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Vratidlo QR: 1 ks č. 633050 vel. 116

Nástavec s rukojetí QR: 1 ks č. 632950 vel. 150

Prodloužení QR: 2 ks č. 632545 vel. 50; 150

Kardanův kloub QR: 1 ks č. 633550 vel. 1/4

Ráčna QR: 1 ks č. 632355 vel. 1/4

Uložení v: ABS plastový box

Technický popis

Počet dílů	38
Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů	5-13 mm
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Upínací 4hran	1/4 palec
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	3-8 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3124
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Obal	ABS plastový box
Délka	227 mm
Šířka	131 mm
Výška	57 mm
Povrch	chromovaná (neodlupující se)
S funkcí QuickRelease	ano
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcekrátká 6hran 5 mm	631710 5
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX20	631801 TX20
12hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm	630950 13

12hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	630950 10
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX25	631801 TX25
Prodloužení, 1/4 palceQuickRelease Celková délka 50 mm	632545 50
Ráčna s jemným ozubením přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačemQuickRelease Typ 1/4	632355 1/4
12hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	630950 5,5
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcekrátká 6hran 3 mm	631710 3
Příčná rukojeť, 1/4 palceQuickRelease Celková délka 116 mm	633050 116
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631000 5,5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631000 7
Nástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® Profil Torx® E8	631500 E8
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX30	631801 TX30
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX9	631801 TX9
Nástavec s rukojetí, 1/4 palceQuickRelease Celková délka 150 mm	632950 150
Kardanový kloub 1/4 palceQuickRelease Typ 1/4	633550 1/4
Nástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® Profil Torx® E7	631500 E7
Prodloužení, 1/4 palceQuickRelease Celková délka 150 mm	632545 150
12hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	630950 11
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX8	631801 TX8
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcekrátká 6hran 6 mm	631710 6
12hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	630950 8
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX15	631801 TX15
12hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	630950 6
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm	631000 13
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX10	631801 TX10
12hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	630950 7

Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX27	631801 TX27
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631000 9
Nástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® Profil Torx® E10	631500 E10
Nástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® Profil Torx® E4	631500 E4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631000 6
12hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	630950 5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631000 11
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcekrátká 6hran 8 mm	631710 8
Nástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® Profil Torx® E5	631500 E5
12hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	630950 9
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®krátká Profil Torx® TX40	631801 TX40
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631000 10
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 12 mm	631000 12
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631000 8
12hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 12 mm	630950 12
Nástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® Profil Torx® E6	631500 E6
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcekrátká 6hran 4 mm	631710 4