

Garant GRIDLINE

**Skříňka na čisticí prostředky Šířka 40G s celoplechovými křídlovými dvířky,  
Výška v mm / typ: 2000-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	987031 2000-1
GTIN	4062406338930
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Univerzální skříň pro ukládání čisticích prostředků, čisticích zařízení a oděvů. Uchycení pozinkovaných polic je možné v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovým madlem Haptoprene® s **cyklindrickým zámekem**. Nivelační podstavec se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Nosnost police 25 kg. Děrování 9×9 mm v rastru 37 mm na plášti vhodné pro **uchycení háčků a držáků Easyfix** (ve skupině 95).

**Rozsah dodávky:**

Praktické rozdělení pomocí 3 polic, šířka 20G. Přídavná police šířky 20G s lištou na ramínka na šaty (se 3 háčky).

**Rozsah dodávky:**

Lišta na ramínka na šaty č. 940610: 1

**Lakování:**

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

Skříňe na čisticí prostředky jsou rozměrově kompatibilní se všemi skříňemi GridLine o hloubce 20G a lze je podle potřeby kombinovat. Další příslušenství jako police a zásuvky najdete ve skupině 94.

## Technický popis

Šířka	1000 mm
Hmotnost	84 kg
Užitná výška	1840 mm
Výška	2000 mm
Hloubka	500 mm
Šířka v G	40
Hloubka v G	20
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	25 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříňka na čisticí prostředky

## Příslušenství

Lišta na ramínka na šaty Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940610 40
-----------------------------------------------------------	-----------