

**Garant****Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM, TiN, MF: 6X0,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	139265 6X0,75
GTIN	4045197509529
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:**

**DIN 2174** (≈ DIN 374). **S mazacími drážkami; optimální mazací efekt i u hlubších závitů.**  
**Inovační 6hranný tvar** umožňuje široké spektrum použití. **Multifunkční struktura vrstev** dosahuje **maximální životnosti** i u **vysoce pevných materiálů.**

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 0,75 mm

Celková délka L: 80 mm

Stopka Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Stopka 4hran □: 3,4 mm

Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou: 5,65 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	5
Závit Ø	6 mm
Počet břitů Z	5
Stopka Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Stopka 4hran □	3,4 mm
Celková délka L	80 mm
Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou	5,65 mm
Hloubka závitu	18 mm
Stoupání závitu	0,75 mm

Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Rozměr závitu	M6×0,75
Povlak	TiN
Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Tvářecí závitník