

Garant**Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM tvar C 6GX, TiN, M: M2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	139190 M2
GTIN	4045197509321
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.

Třída tolerance: ISO 3X / 6GX = přesah 0,02 – 0,04 mm.

Inovační 6hranný tvar umožňuje široké spektrum použití. **Multifunkční struktura vrstev** dosahuje **maximální životnosti** i u **vysoce pevných materiálů**.

Použití:

Pro obrobky, na které se nanáší **galvanická ochranná vrstva**, nebo pro obrobky, jež se v důsledku kalení smršťují.

Toleranční třída: ISO 3X 6GX

Stoupání závitu: 0,4 mm

Celková délka L: 45 mm

Stopka $\varnothing D_s$: 2,8 mm

Stopka 4hran \square : 2,1 mm

Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou: 1,85 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Závit \varnothing	2 mm
Stoupání závitu	0,4 mm
Stopka $\varnothing D_s$	2,8 mm
Stopka 4hran \square	2,1 mm

Celková délka L	45 mm
Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou	1,85 mm
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Hloubka závitů	6 mm
Rozměr závitů	M2
Povlak	TiN
Druh závitů	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Tvářecí závitník