

**Kombinovaný plochý záhlubník, Velikost / Ø záhlubníku: 1/20,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	156730 1/20,5
GTIN	4033591012462
Třída artiklu	16C

Popis**Provedení:**

Díky spirálovým drážkám velmi dobré obrábění a ideální odvod třísek. **Snadné přebrušování.** Záhlubník je v držáku zajištěn proti protáčení.

Použití:

Pro zahlubování šroubů dle DIN nebo **po kombinaci příslušného záhlubníku a čepu pro zhotovování stupňových otvorů nebo nenormovaných zahloubení.**

Upozornění:

Na poptávku se záhlubník dodává také v HSS s volitelným TIN povlakem a také s naletovanými TK břity a výměnnými destičkami ISO ve tvaru „T“.

Technický popis

Počet břitů Z	3
Ø zahloubení	20,5 mm
Ø stopky	14 mm
Délka břitu	22 mm
Úhel zahlubovacího stupně	180 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Obráběcí vložka pro zahlubování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	40 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	60 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	20 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	10 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	5 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	5 m/min	M
mokrý max.	vhodný		