

Garant**Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM, TiN, MF: 12X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	139265 12X1
GTIN	4045197509550
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

DIN 2174 (≈ DIN 374). **S mazacími drážkami; optimální mazací efekt i u hlubších závitů. Inovační 6hranný tvar** umožňuje široké spektrum použití. **Multifunkční struktura vrstev** dosahuje **maximální životnosti** i u **vysoce pevných materiálů**.

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 1 mm

Celková délka L: 100 mm

Stopka Ø D_s: 9 mm

Stopka 4hran □: 7 mm

Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou: 11,55 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	6
Počet břitů Z	6
Závit Ø	12 mm
Stopka Ø D _s	9 mm
Stopka 4hran □	7 mm
Celková délka L	100 mm
Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou	11,55 mm
Hloubka závitu	36 mm
Stoupání závitu	1 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX

Rozměr závitu	M12×1
Povlak	TiN
Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Tvářecí závitník