

**Vodící čep, Velikost / Ø čepu: 0/6,7mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 156750 0/6,7 |
| GTIN | 4033591016118 |
| Třída artiklu | 16C |

Popis**Provedení:**

Pevný vodící čep: Nitridovaný v plynném prostředí, jemně soustružený.

Otočný čep: Povrchově kalený, broušený.

Vel. 01/2,4 až 1/8,4 – **Pevný vodící čep.**

Vel. 1/8,5 až 1/18 – **Otočný čep a otvor pro chladicí médium.**

Vel. 2/11,5 až 2/13 – **Pevný vodící čep.**

Vel. 2/14 až 2/32 – **Otočný čep a otvor pro chladicí médium.**

Použití:

Při použití otočných vodících čepů (s otvorem pro chladicí médium) vel. 1 a vel. 2 v držáku č. 156720 vel. 1/20 je chladivo přivedeno přímo na břit pro optimální odplavení třísky.

Technický popis

| | |
|---------------|------------|
| Ø čepu | 6,7 mm |
| Celková délka | 59 mm |
| Ø stopky | 4 mm |
| Druh produktu | Vodící čep |