

Garant**Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M2,6****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 132640 M2,6 |
| GTIN | 4045197072276 |
| Třída artiklu | 11H |

Popis**Provedení:****Vodicí část s mazacími drážkami**, avšak bez třískových drážek.

Vel. M 1,7; M 2,3; M 2,6 se starým profilem DIN.

S utvařečem třísky. Třída tolerance: ISO 2 6H**Technický popis**

| | |
|-------------------------|----------|
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Počet břitů Z | 3 |
| Stoupání závitu | 0,45 mm |
| Závit Ø | 2,6 mm |
| Ø otvoru pod závit | 2,1 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Ø stopky D _s | 2,8 mm |
| Celková délka L | 50 mm |
| Stopka 4hran □ | 2,1 mm |
| Toleranční třída | ISO 2 6H |
| Řezný materiál | HSS E |
| Hloubka závitu | 7,8 mm |
| Druh závitu | M |
| Rozměr závitu | M2,6 |

| | |
|----------------------------|---|
| Povlak | vaporizovaný |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | DIN 13 |
| Tvar náběhu | B |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | Do 3xD při průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravý |
| Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění |
| Barevný kroužek | zelená |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 13 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 15 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 15 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 15 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | omezené použití | 6 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 6 m/min | M |
| CuZn | omezené použití | 13 m/min | N |
| Uni | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý max. | omezené použití | | |