

LED stolní svítidla, Typ: 12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	928653 12
GTIN	7612176079730
Třída artiklu	97G

Popis

Provedení:

Energeticky efektivní LED stolní svítidla pro osvětlení pracoviště z hliníku s plošným, homogenním osvětlením bez stínů a oslnění. Stmívatelná obslužným tlačítkem v hlavě svítidla v 5 stupních, s funkcí Memory. Se stabilní hliníkovou patkou, Ø patky 180 mm. Teplota barvy neutrální bílá 4 000 K.

Svítilna obsahuje vestavěné LED světelné zdroje.

Tyto LED nelze ve svítidle vyměnit.

Doba svícení: 20 000 hodin

Výška maximální: 570 mm.

Maximální vychýlení: 740 mm.

Technický popis

Barva světla	neutrální bílá
Výška korpusu lampy	22,5 mm
Počet LED diod	24
Příkon	12 W

Délka korpusu lampy	425 mm
Osvětlovací těleso	LED svítilna
Výměnné osvětlovací těleso	ne
Šířka korpusu lampy	46 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Vyložení nosného ramena	470 mm
Teplota barev	4000 K
Vypínač	ano
Druh produktu	Stolní svítilna / svítilna pro osvětlení pracoviště