

**Garant****Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132640 M3
GTIN	4045197072283
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****Vodicí část s mazacími drážkami**, avšak bez třískových drážek.

Vel. M 1,7; M 2,3; M 2,6 se starým profilem DIN.

**S utvařečem třísky. Třída tolerance: ISO 2 6H****Technický popis**

Závit Ø	3 mm
Stoupání závitu	0,5 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	3,5 mm
Celková délka L	56 mm
Stopka 4hran □	2,7 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	9 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M3

Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		