

**Proříznuté redukční pouzdro s chlazením, Ø 20 mm, Ø upnutí D1: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302150 8
GTIN	4060576155180
Třída artiklu	33T

Popis**Provedení:**

Redukční pouzdro **Schunk** GZB-S.

Možné flexibilní přednastavení délky díky posuvnému mezikusu.

S drážkami chladičího kanálku.

Použití:

- **K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.**
- **Maximální flexibilita díky redukci upínacího průměru.**
- **Nejvyšší disponibilní krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.**
- **Přesnost obvodové házivosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (systémová přesnost při $3\times d$).**
- **Přesnost obvodové házivosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pro redukční pouzdro).**
- **Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.**

Vhodné pro:

Hydraulické upínací pouzdro **s upínacím Ø 20 mm.**

Technický popis

Upínací Ø D ₁	8 mm
Celková délka L	52,5 mm
Ø D	20 mm
Atribut názvu produktu	Ø 20 mm
Systém přesné obvodové házivosti	5 μm

Druh produktu

Redukční pouzdro