

Dvojité výkyvné rameno Multikomfort k upevnění na stole, Počet kloubů: 2**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928298 2
GTIN	4009729068502
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Třídídimenzionální výkyvné rameno pro monitor z hliníku a plastu, s plynovou pružinou pro pohodlné a ergonomické nastavení monitoru. Rozsah výkyvu vodorovně 180° a svisle 75°, sklopný sklon monitoru. Možné vodorovné umístění monitoru.

Jednoduchá montáž monitoru díky QuickRelease s jednoručním ovládáním. Vedení kabelu plastovým krytem. Flexibilní upevnění (svěrka, upevnění otvoru kabelu a vrtacího šroubu) pro tloušťku desky stolu 10 – 50 mm.

Maximální šířka monitoru 656 mm nebo 27 palců. Lze otáčet o 360° s dorazem nastavitelným na 180°.

Použití:

Ploché obrazovky se standardním upevněním VESA 75/100, rozsah 2 – 7 kg.

Lakování:

Stříbrná.

Technický popis

Dosah ramene	333 mm
Výkyvný úhel	75 stupeň
Rozsah vyklopení	360 stupeň
Počet kloubů	2

Nosnost	2 - 7 kg
Druh produktu	Držák monitoru/klávesnice