

**Kombinovaný plochý záhlubník, Velikost / Ø záhlubníku: 1/24,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	156730 1/24,5
GTIN	4033591012547
Třída artiklu	16C

**Popis****Provedení:**

Díky spirálovým drážkám velmi dobré obrábění a ideální odvod třísek. **Snadné přebroušování.** Záhlubník je v držáku zajištěn proti protáčení.

**Použití:**

Pro zahlubování šroubů dle DIN nebo **po kombinaci příslušného záhlubníku a čepu pro zhotovování stupňových otvorů nebo nenormovaných zahloubení.**

**Upozornění:**

Na poptávku se záhlubník dodává také v HSS s volitelným TIN povlakem a také s naletovanými TK břity a výměnnými destičkami ISO ve tvaru „T“.

**Technický popis**

Počet břitů Z	3
Ø zahloubení	24,5 mm
Délka břitu	22 mm
Ø stopky	14 mm
Úhel zahlubovacího stupně	180 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Obráběcí vložka pro zahlubování

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	40 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	60 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	20 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	10 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	5 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	5 m/min	M
mokrý max.	vhodný		