



Digitální posuvné měřítko TWIN-CAL IP67, 3dílná sada, Rozsah měření: 150mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	405520 150
GTIN	4067263132714
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

- **Bezvadné vedení šoupátka na liště pro lehký a rovnoměrný rychlý chod.**
- **Robustní konstrukce pro dlouhou životnost a dlouhou stabilitu výsledků.**
- **Velmi účinná ochrana před prachem a tekutinami.**
- **Snadné odečítání s velkou, kontrastní kulatou stupnicí.**
- **Díky dlouhé životnosti baterie bez časté výměny baterie.**

Technický popis

Typ baterií	Knoflíkový článek
Mezní chyba	0,03 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odečet	0,0005 palec
Délka měřicí čelisti	40 mm
Hloubkoměr	plochý
Počet obsažených baterií	1
Přepnutí do režimu Stand-by	ano
Provozní doba	12000 hodiny

Automatické vypnutí	ano
Solární články	ne
Kalibrování	A1
Ochranná třída IP	IP 67
Rozlišení	0,01 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Výška číslic LCD displeje	11 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozhraní	TESA Link Connector TLC
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/405520-150>