

**Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132645 M12
GTIN	4045197648938
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky. Třída tolerance: ISO 2 6H****Technický popis**

Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	1,75 mm
Závit Ø	12 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	9 mm
Celková délka L	110 mm
Stopka 4hran □	7 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	36 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M12
Povlak	vaporizovaný

Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	11 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	8 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	7 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	4 m/min	M
CuZn	omezené použití	12 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		