



Úhlová bruska GWX, Typ: GWX13-125S



Údaje o objednávce

Artikové číslo	P07350 GWX13-125S
GTIN	3165140962292
Třída artiklu	03C

Popis

Provedení:

- **Jednoduchá výměna příslušenství úhlové brusky bez ztratitelných dílů a dodatečného náradí.**
- **Velký výběr úhlových brusek a příslušenství s plnou zpětnou kompatibilitou.**
- **Příslušenství dané směrem otáčení již není možné díky inovativnímu systému X-LOCK namontovat chybně.**

Rozsah dodávky:

Přídavná rukojeť, ochranný kryt, kartón.

Technický popis

Maximální Ø kotouče	125 mm
Příkon	1300 W
Hmotnost	2,4 kg
Zvláštní znaky	Speed Selection
Zvláštní znaky	Vibration-Control
Rozsah otáček	2800 - 11500 min ⁻¹
Obal	Karton
Označení výrobce	GWX 13-125S

Zdroj energie

Síťový provoz

Druh produktu

Úhlové brusky