

**Zdvížený vidlicový vozík, Délka vidlice: 1150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919911 1150
GTIN	4062406348717
Třída artiklu	96D

**Popis****Provedení:**

Ruční zdvižený vidlicový vozík pro ergonomickou přepravu zboží.

Rám a vidlice v protizkrutové skořepinové konstrukci. Stabilní oj z ocelové trubky s opěrným ložiskem pro provozní posunování. Pohodlná jízda, zvedání a spouštění pomocí ergonomické rukojeti. Tandemová kolečka vidlice z polyuretanu červená Ø 80×70 mm, řiditelná kolečka z plné gumy.

**Lakování:**

Dopravní červená RAL 3020, **práškově nanášený lak.**

Délka: 1540 mm

Šířka: 540 mm

Délka vidlice: 1150 mm

Šířka vidlice: 160 mm

Rozsah zdvihu: 85 - 200 mm

Nosnost: 2500 kg

**Technický popis**

Délka	1540 mm
Hmotnost	68 kg

Šířka vidlice	160 mm
Šířka	540 mm
Nosnost	2500 kg
Délka vidlice	1150 mm
Rozsah zdvihu	85 - 200 mm
Druh produktu	Zdvíhací vidlicový vozík