

**Garant****Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132640 M27
GTIN	4045197072443
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****Vodící část s mazacími drážkami**, avšak bez třískových drážek.

Vel. M 1,7; M 2,3; M 2,6 se starým profilem DIN.

**S utvařečem třísky. Třída tolerance: ISO 2 6H****Technický popis**

Počet břitů Z	4
Stoupání závitu	3 mm
Závit Ø	27 mm
Počet drážek na třísky	4
Ø otvoru pod závit	24 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Celková délka L	160 mm
Stopka 4hran □	16 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	81 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M27

Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		