

Garant GRIDLINE

Skříň na čisticí prostředky s křídlovými dveřmi z plného plechu, Šířka mm / model: 750-2**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	987001 750-2
GTIN	4062406347185
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Univerzální skříň pro ukládání čisticích prostředků, čisticích zařízení a oděvů. Uchycení pozinkovaných polic v rastru 25 mm.

Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovým madlem Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Nosnost police 25 kg. Děrování u rozdělovacího pouzdra k **uchycení háků a držáků Easyfix** (ve skupině 95).

Rozsah dodávky:

Praktické rozdělení pomocí 4 polic, šířka 13G. Přídavná vložka děrované stěny.

Rozsah dodávky:

Hák Easyfix č. 955505 vel. 50: 5

Hák Easyfix č. 955605 vel. 60: 2

Držák Easyfix č. 955665 vel. 18–26: 2

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Skříně na čisticí prostředky jsou rozměrově kompatibilní se skříněmi GridLine o hloubce 20G a lze je podle potřeby kombinovat.

Další příslušenství jako police a zásuvky najdete ve skupině 94.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 750 mm

Hloubka: 500 mm

Užitná výška: 1840 mm

Šířka v G: 30

Hloubka v G: 20

Technický popis

Výška	2000 mm
Hloubka	500 mm
Užitná výška	1840 mm
Hmotnost	72 kg
Šířka	750 mm
Hloubka v G	20
Šířka v G	30
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříňka na čisticí prostředky