

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9745, Typ: TI**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 213072 TI     |
| GTIN           | 4062406355487 |
| Třída artiklu  | 21A           |

## Popis

**Provedení:**

**Oboustranné** 2břité vyměnitelné destičky. Výkonné substráty a inovativní geometrie břitů zaručují optimální výrobní výsledky.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty použití pro  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$ .

## Technický popis

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Posuv $f_z$ na zub                   | 0,5 mm          |
| Rohový rádius                        | 0,8 mm          |
| Typ                                  | TI              |
| Tloušťka destiček S                  | 3.97 mm         |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | ANGX 10T308ZEER |
| Typ                                  | HB9745          |
| Řezný materiál                       | TK              |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Doporučená hloubka řezu $a_{p \max}$  | 0,6 mm                                     |
| Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$   | 1 mm                                       |
| Rádus pro programování u $a_{p \max}$ | 1,6 mm                                     |
| Počet výměn/řezání                    | 4  |
| Druh produktu                         | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |

### Údaje o uživateli

|                            | Použití         | $V_c$    | Kód ISO |
|----------------------------|-----------------|----------|---------|
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 50 m/min | S       |
| mokrý max.                 | omezené použití |          |         |
| Vzduch                     | vhodný          |          |         |