

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9540, Typ: ST1400**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	213066 ST1400
GTIN	4062406355456
Třída artiklu	21A

## Popis

**Provedení:**

**Oboustranné** 2břité vyměnitelné destičky. Výkonné substráty a inovativní geometrie břitů zaručují optimální výrobní výsledky.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty použití pro  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$ .

Rádus pro programování u  $a_{p\max}$ : 1,6 mm

Posuv  $f_z$  na zub: 0,9 mm

Tloušťka destiček S: 3.97 mm

## Technický popis

Typ	ST1400
Posuv $f_z$ na zub	0,9 mm
Rohový rádus	0,8 mm
Tloušťka destiček S	3.97 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ANGX 10T308ZEER

Typ	HB9540
Řezný materiál	TK
Doporučená hloubka řezu $a_{p\ max}$	0,8 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1 mm
Rádus pro programování u $a_{p\ max}$	1,6 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	180 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
Vzduch	vhodný		