

Garant**ANGX 10T308ZESR, HB9715, Typ: HART**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213068 HART
GTIN	4062406355463
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Oboustranné 2břité vyměnitelné destičky. Výkonné substráty a inovativní geometrie břitů zaručují optimální výrobní výsledky.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$.

Rádus pro programování u $a_{p\max}$: 1,6 mm

Posuv f_z na zub: 0,5 mm

Tloušťka destiček S: 3.97 mm

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HART
Posuv f_z na zub	0,5 mm
Tloušťka destiček S	3.97 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ANGX 10T308ZESR

Typ	HB9715
Řezný materiál	TK
Doporučená hloubka řezu $a_{p\ max}$	0,4 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1 mm
Rádus pro programování u $a_{p\ max}$	1,6 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný	80 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	50 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	35 m/min	H
GG(G)	vhodný	355 m/min	K
Vzduch	vhodný		