



Ruční siloměr DFC, Rozsah měření: 10N



Údaje o objednávce

Artikové číslo	479027 10
GTIN	2050002070790
Třída artiklu	47F

Popis

Provedení:

Univerzální siloměr s barevným displejem pro přesné měření tažné a tlakové síly. Robustní pouzdro z tlakové litiny.

- **Zobrazení aktuální hodnoty síly a nejvyšší hodnoty.**
- **Programovatelná funkční tlačítka.**
- **Kontrola tolerancí s optickým a akustickým ukazatelem.**
- **Paměť naměřených hodnot.**
- **Statistické vyhodnocení uložených hodnot.**
- **Rozhraní pro export dat.**
- **Přepínací zobrazení: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Možnost přenosu naměřených hodnot pomocí Bluetooth.**
- **Průměrná hodnota síly za čas.**

Rozsah dodávky:

Přepravní kufr, nabíjecí konektor se spojovacím kabelem USB, příslušenství (tlačná destička, háček, hrot, nos, V-drážka, prodloužení).

Zvláštní příslušenství:

Manuální zkušební stolice č. 479029.

Technický popis

Šířka	84 mm
Přesnost	0,1 %
Rozlišení	0,001 N
Výška	42 mm
Rozsah měření	1 - 9 N
Délka	191 mm
Paměť naměřených hodnot	99
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Siloměr