



## Ruční siloměr DFC, Rozsah měření: 50N



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	479027 50
GTIN	2050002071513
Třída artiklu	47F

### Popis

#### Provedení:

Univerzální siloměr s barevným displejem pro přesné měření tažné a tlakové síly. Robustní pouzdro z tlakové litiny.

- **Zobrazení aktuální hodnoty síly a nejvyšší hodnoty.**
- **Programovatelná funkční tlačítka.**
- **Kontrola tolerancí s optickým a akustickým ukazatelem.**
- **Paměť naměřených hodnot.**
- **Statistické vyhodnocení uložených hodnot.**
- **Rozhraní pro export dat.**
- **Přepínací zobrazení: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Možnost přenosu naměřených hodnot pomocí Bluetooth.**
- **Průměrná hodnota síly za čas.**

#### Rozsah dodávky:

Přepravní kufr, nabíjecí konektor se spojovacím kabelem USB, příslušenství (tlačná destička, háček, hrot, nos, V-drážka, prodloužení).

#### Zvláštní příslušenství:

Manuální zkušební stolice č. 479029.

### Technický popis

Výška	42 mm
Rozlišení	0,005 N
Délka	191 mm
Šířka	84 mm
Rozsah měření	5 - 45 N
Přesnost	0,1 %
Paměť naměřených hodnot	99
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Siloměr