

**Strojní závitník HSS-E, TiN, M: M5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132705 M5
GTIN	4045197648983
Třída artiklu	12H

**Popis****Provedení:**

**S utvářečem třísky. Vodicí část s mazacími drážkami**, avšak bez třískových drážek.

Minimální náchylnost k zadírání. **Třída tolerance: ISO 2 6H**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,8 mm

Celková délka L: 70 mm

Stopka  $\varnothing D_s$ : 6 mm

Stopka 4hran  $\square$ : 4,9 mm

Otvor pod závit  $\varnothing$ : 4,2 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	2
Závit $\varnothing$	5 mm
Stoupání závitu	0,8 mm
Počet břitů Z	2
Otvor pod závit $\varnothing$	4,2 mm
Norma	DIN 371
Stopka $\varnothing D_s$	6 mm
Celková délka L	70 mm
Stopka 4hran $\square$	4,9 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	15 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M5
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník