

**Strojní závitník HSS-E tvar B, TiCN, M: M8****Údaje o objednávce**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 132720 M8 |
| GTIN | 4045197072580 |
| Třída artiklu | 11H |

Popis**Provedení:**

S utvářečem třísky. Vodicí část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.

Pro zvlášť vysoké nároky na tvrdost a houževnatost. **Třída tolerance: ISO 2 6H**

Výhoda:

Velmi stabilní, optimální náběh.

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučenými následnými produkty jsou 132721-132724.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 1,25 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 90 mm

Stopka \varnothing : 8 mm

Otvor pod závit \varnothing : 6,8 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Počet břitů Z | 3 |
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Závit \varnothing | 8 mm |
| Stoupání závitů | 1,25 mm |
| Otvor pod závit \varnothing | 6,8 mm |
| Náběhový úhel | 50 stupeň |

| | |
|----------------------------------|---|
| Norma | DIN 371 |
| Stopka Ø | 8 mm |
| Celková délka L _{celk.} | 90 mm |
| Toleranční třída | ISO 2 6H |
| Řezný materiál | HSS E |
| Hloubka závitů | 24 mm |
| Druh závitů | M |
| Rozměr závitů | M8 |
| Povlak | TiCN |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | DIN 13 |
| Tvar náběhu | B |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | Do 3xD při průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravý |
| Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění |
| Barevný kroužek | zelená |