



## Strojní závitník HSS-E, TiN, M: M6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	132705 M6
GTIN	4045197648990
Třída artiklu	12H

### Popis

#### Provedení:

**S utvářečem třísky. Vodicí část s mazacími drážkami**, avšak bez třískových drážek.

Minimální náchylnost k zadírání. **Třída tolerance: ISO 2 6H**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1 mm

Celková délka L: 80 mm

Stopka  $\varnothing D_s$ : 6 mm

Stopka 4hran  $\square$ : 4,9 mm

Otvor pod závit  $\varnothing$ : 5 mm

### Technický popis

Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Otvor pod závit $\varnothing$	5 mm
Závit $\varnothing$	6 mm
Stoupání závitu	1 mm
Norma	DIN 371
Stopka $\varnothing D_s$	6 mm
Celková délka L	80 mm
Stopka 4hran $\square$	4,9 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	18 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M6
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník