

**Strojní závitník HSS-E, TiN, M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132705 M8
GTIN	4045197649003
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:**

S utvářečem třísky. Vodicí část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.

Minimální náchylnost k zadírání. **Třída tolerance: ISO 2 6H**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1,25 mm

Celková délka L: 90 mm

Stopka Ø D_s: 8 mm

Stopka 4hran □: 6,2 mm

Otvor pod závit Ø: 6,8 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	1,25 mm
Otvor pod závit Ø	6,8 mm
Závit Ø	8 mm
Norma	DIN 371
Stopka Ø D _s	8 mm
Celková délka L	90 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	24 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M8
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník