

Garant**Strojní závitník, levý závit HSS-E 6H, nitrídovaný a vaporizovaný, M-LH: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132800 M10
GTIN	4045197072832
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Se silným utvářečem třísek. **Vodící část s mazacími drážkami**, ale bez třískových drážek.

Výhoda:

Zvláště stabilní, optimální navádění a žádné dořezávání při zpětném chodu.

Druh závitů: M-LH

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 1,5 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 10 mm

Stopka 4hran □: 8 mm

Ø otvoru pod závit: 8,5 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	10 mm
Počet břitů Z	3
Stoupání závitů	1,5 mm
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	10 mm
Celková délka L	100 mm

Stopka 4hran □	8 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	30 mm
Druh závitu	M-LH
Rozměr závitu	M10 LH
Povlak	nitridovaný a vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Uni	vhodný		

Olej	vhodný
mokrý max.	omezené použití