

**Garant****Strojní závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 4X0,35****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 132830 4X0,35 |
| GTIN           | 4045197072931 |
| Třída artiklu  | 11H           |

**Popis****Provedení:****S utvařečem třísky.**

Druh závitu: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,35 mm

Celková délka L: 63 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Stopka 4hran □: 2,1 mm

Ø otvoru pod závit: 3,65 mm

**Technický popis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ø otvoru pod závit      | 3,65 mm  |
| Závit Ø                 | 4 mm     |
| Stoupání závitu         | 0,35 mm  |
| Počet drážek na třísky  | 3        |
| Počet břitů Z           | 3        |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 2,8 mm   |
| Celková délka L         | 63 mm    |
| Stopka 4hran □          | 2,1 mm   |
| Toleranční třída        | ISO 2 6H |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Řezný materiál             | HSS E                                   |
| Norma                      | DIN 374                                 |
| Hloubka závitů             | 12 mm                                   |
| Druh závitů                | MF                                      |
| Rozměr závitů              | M4×0,35                                 |
| Povlak                     | bez povlaku                             |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | DIN 13                                  |
| Tvar náběhu                | B                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru             |
| Směr řezu                  | pravý                                   |
| Typ nástroje na závit      | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |

## Údaje o uživateli

|                              | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky)       | omezené použití | 13 m/min       | N       |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 15 m/min       | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 15 m/min       | P       |
| Olej                         | vhodný          |                |         |
| mokrý max.                   | omezené použití |                |         |