



Pilový pás na kov 34×3800, Zubů na palec: 4/6H



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 173852 4/6H |
| GTIN | 2050001659774 |
| Třída artiklu | 16F |

Popis

Provedení:

RÖNTGEN – bi-alfa-kobalt: Vysokovýkonný bimetalový pilový pás s nosným pásem z pružinové oceli, s vysokým obsahem chromu a špičky zubů z HSS (M42) kobaltem legované oceli (67 – 69 HRC). **Extrémní tvrdost špiček zubů, flexibilní nosný pás.**

Použití:

Kombinované ozubení 0° – s velice nízkým kmitáním, pro velký rozsah průřezů (na trubky a profily, plný materiál do maximálně 70 mm).

Kombinované ozubení 10° – **univerzální** pro velký rozsah průřezů (pro plný materiál od 50 mm).

Normální ozubení 0° – pro malé až střední průřezy do maximálně 70 mm délky záběru.

Normální ozubení 10° – pro větší průřezy od 50 mm délky záběru.

Upozornění:

Záběh nového pásu: Viz příručka pro obrábění GARANT č. 110010 a informační stránka.

Řezný materiál: HSS Co 8

Ozubení: kombinované

Úhel čela: 10 stupeň

Ozubení: kombinované

Úhel čela: 10 stupeň

Šířka: 34 mm

Tloušťka: 1,1 mm

Délka: 3800 mm

Technický popis

| | |
|----------------|-------------------|
| Délka | 3800 mm |
| Tloušťka | 1,1 mm |
| Šířka | 34 mm |
| Úhel čela | 10 stupeň |
| Ozubení | kombinované |
| Řezný materiál | HSS Co 8 |
| Druh produktu | Pilový pás na kov |