

**Garant****Strojní závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 2X0,25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132830 2X0,25
GTIN	4045197072900
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****S utvařečem třísky.**

Druh závitu: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,25 mm

Celková délka L: 45 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 1,4 mm

Ø otvoru pod závit: 1,75 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	1,75 mm
Závit Ø	2 mm
Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	0,25 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	1,4 mm
Celková délka L	45 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374

Hloubka závitů	6 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M2x0,25
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		