

Garant**Strojní závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 2,5X0,35****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132830 2,5X0,35
GTIN	4045197072917
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.**

Druh závitu: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,35 mm

Celková délka L: 50 mm

Ø stopky D_s: 1,8 mm

Ø otvoru pod závit: 2,15 mm

Technický popis

Závit Ø	2,5 mm
Ø otvoru pod závit	2,15 mm
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	0,35 mm
Počet břitů Z	3
Ø stopky D _s	1,8 mm
Celková délka L	50 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374

Hloubka závitu	7,5 mm
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M2,5×0,35
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		