

Garant**Strojní závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 8X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132830 8X1
GTIN	4045197073013
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.**

Druh závitu: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1 mm

Celková délka L: 90 mm

Ø stopky D_s: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 7 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	1 mm
Ø otvoru pod závit	7 mm
Počet břitů Z	3
Závit Ø	8 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	90 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H

Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hloubka závitů	24 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M8×1
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		