

**Kuželový výstružník 1:10, Malý × velký Ø: 15X35mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	161000 15X35
GTIN	4045197088833
Třída artiklu	120

**Popis****Provedení:**

Ruční výstružník s přímými drážkami a kuželově se rozšiřujícími břity (1 mm na 10 mm délky).

**Použití:**

Pro stružení kuželových nebo stupňovitě předvrtaných nepřerušovaných otvorů. Nelze stružit válcové otvory.

**Technický popis**

Větší Ø D <sub>2</sub>	35 mm
Menší Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Stopka 4hran □	22,4 mm
Celková délka L	250 mm
Délka břitu L <sub>c</sub>	200 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma
Poměr kuželu	1:10
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Při průchozím otvoru
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Phillips, bit

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		