

**Strojní závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 6X0,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132840 6X0,75
GTIN	4045197073648
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.**

Druh závitu: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,75 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D_s: 4,5 mm

Stopka 4hran □: 3,4 mm

Ø otvoru pod závit: 5,2 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	0,75 mm
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	6 mm
Ø otvoru pod závit	5,2 mm
Ø stopky D _s	4,5 mm
Celková délka L	80 mm
Stopka 4hran □	3,4 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H

Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hloubka závitů	18 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M6×0,75
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		