

**Strojní závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 14X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132840 14X1,5
GTIN	4045197073723
Třída artiklu	12H

Popis

Provedení:
S utvařečem třísky.

Technický popis

Závit Ø	14 mm
Ø otvoru pod závit	12,5 mm
Stoupání závitu	1,5 mm
Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Ø stopky D _s	11 mm
Celková délka L	100 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hloubka závitu	42 mm
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M14×1,5
Povlak	bez povlaku

Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		