

**HOLEX****Výstružník na otvory pro kuželové kolíky 1:50, bez povlaku, Jmenovitý Ø DC: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	161200 25
GTIN	4045197089007
Třída artiklu	120

**Popis****Provedení:**

Kuželově stoupající břity (1 mm na 50 mm délky). Vel. 1,2 – 2,5 – **S** **přímými drážkami. Tvar A.**  
Vel. 3 – 25 – **Spirálové drážky. Tvar B.**

**Použití:**

Pro ruční vystružování kuželových otvorů pro kuželové kolíky dle ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

**Doporučení:**

Pro výchozí otvory se používá vrták na kuželové kolíky č. 116310.

**Technický popis**

Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Větší Ø D <sub>2</sub>	30,7 mm
Menší Ø D <sub>3</sub>	24,7 mm
Stopka 4hran □	22,4 mm
Celková délka L	370 mm
Délka břitu L <sub>c</sub>	300 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 9
Poměr kuželu	1:50

Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	při průchozím otvoru
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Phillips, bit

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
Olej	omezené použití		
suché	omezené použití		