

Garant**Sada ručních výstružníků nastavitelných, v dřevěné kazetě, Počet výstružníků: 13****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	160800 13
GTIN	4045197251343
Třída artiklu	110

Popis**Provedení:**

Sestává z ručních výstružníků č. 160600.

Barevný kroužek: bez

Ø rozsahu: 8 - 45 mm

Technický popis

Počet výstružníků	13
Rozsah Ø	8 - 45 mm
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma
Použití při způsobu vrtání	Při průchozím otvoru
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Phillips, bit

Příslušenství

Ruční výstružník nastavitelný Ø DC 37 mm	160600 37
Ruční výstružník nastavitelný Ø DC 24 mm	160600 24
Ruční výstružník nastavitelný Ø DC 15,5 mm	160600 15,5
Ruční výstružník nastavitelný Ø DC 13,5 mm	160600 13,5
Ruční výstružník nastavitelný Ø DC 11 mm	160600 11
Ruční výstružník nastavitelný Ø DC 27,5 mm	160600 27,5
Ruční výstružník nastavitelný Ø DC 9 mm	160600 9
Ruční výstružník nastavitelný Ø DC 21 mm	160600 21
Ruční výstružník nastavitelný Ø DC 31,5 mm	160600 31,5
Ruční výstružník nastavitelný Ø DC 12 mm	160600 12
Ruční výstružník nastavitelný Ø DC 18 mm	160600 18
Ruční výstružník nastavitelný Ø DC 8 mm	160600 8
Ruční výstružník nastavitelný Ø DC 10 mm	160600 10
Ruční výstružník nastavitelný Ø DC 45 mm	160600 45