

**HOLEX****Výstružník na otvory pro kuželové kolíky 1:50, bez povlaku, Jmenovitý Ø DC: 5mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 161200 5      |
| GTIN           | 4045197088918 |
| Třída artiklu  | 120           |

**Popis****Provedení:**

Kuželově stoupající břity (1 mm na 50 mm délky). Vel. 1,2 – 2,5 – **S** **přímými drážkami. Tvar A.**  
Vel. 3 – 25 – **Spirálové drážky. Tvar B.**

**Použití:**

Pro ruční vystružování kuželových otvorů pro kuželové kolíky dle ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

**Doporučení:**

Pro výchozí otvory se používá vrták na kuželové kolíky č. 116310.

**Technický popis**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Jmenovitý Ø D <sub>c</sub> | 5 mm        |
| Větší Ø D <sub>2</sub>     | 6,36 mm     |
| Menší Ø D <sub>3</sub>     | 4,9 mm      |
| Stopka 4hran □             | 5 mm        |
| Celková délka L            | 100 mm      |
| Délka břitu L <sub>c</sub> | 73 mm       |
| Povlak                     | bez povlaku |
| Řezný materiál             | HSS         |
| Norma                      | DIN 9       |
| Poměr kuželu               | 1:50        |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Vnitřní chlazení           | ne                   |
| Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru |
| Barevný kroužek            | bez                  |
| Druh produktu              | Phillips, bit        |

## Údaje o uživateli

|                              | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky)       | vhodný          |                |         |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| Ocel < 900 N/mm              | omezené použití |                |         |
| Olej                         | omezené použití |                |         |
| suché                        | omezené použití |                |         |