



## Pneumatické malé úhlové brusky, Typ: 52294



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079325 52294
GTIN	616026522947
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

**Malá úhlová bruska** se silným pneumatickým motorem, nejvyšší otáčky 20000 1/min. **upínacích kleštin Ø 6 mm**. Použití jako úhlová fréзка nebo s brusným talířem č. 554090. 7° úhlová hlava, bez převodovky.

#### Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

#### Upozornění:

Malý brusný systém 3M Roloc® Ø 55 / 75 mm najdete od č. 554005.

### Technický popis

Maximální Ø kotouče	75 mm
Maximální spotřeba vzduchu	1050 l/min
Maximální počet otáček	20000 min <sup>-1</sup>
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Pracovní hluk	79 dB(A)

Maximální vibrace dle EN	1,3 m/s <sup>2</sup>
Hmotnost	1 kg
Odevzdaný výkon	522 W
Minimální Ø kotouče	50 mm
Označení výrobce	52294
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	NPT
Druh produktu	Úhlová bruska

## Příslušenství

Brusný kotouč984F Zrnitost 60	554006 60
Brusný kotouč Combidisc®(SiC) Zrnitost 120	554024 120
Brusný kotouč984F Zrnitost 36	554006 36
Brusný kotouč237AA Zrnitost 280	554008 280
Brusný kotouč(ZA) Zrnitost 120	554018 120
Brusný kotouč237AA Zrnitost 180	554008 180
Brusný kotouč Combidisc®diamant Zrnitost 220	554033 220
Brusný kotouč(CER) Zrnitost 80	554012 80
Brusný kotouč984F Zrnitost 36	554005 36
Brusný kotouč(ZA) Zrnitost 120	554019 120
Brusný kotouč Combidisc®(SiC) Zrnitost 120	554023 120
Brusný kotouč984F Zrnitost 80	554005 80
Brusný kotouč(ZA) Zrnitost 50	554018 50
Brusný kotouč787C Zrnitost 36	554016 36
Brusný kotouč984F Zrnitost 80	554006 80
Brusný kotouč237AA Zrnitost 280	554009 280
Brusný kotouč787C Zrnitost 80	554014 80
Brusný kotouč787C Zrnitost 60	554016 60

Brusný kotouč Combidisc®(SiC) Zrnitost 80	554023 80
Brusný kotouč237AA Zrnitost 400	554009 400
Brusný kotouč237AA Zrnitost 600	554008 600
Brusný kotouč(ZA) Zrnitost 60	554018 60
Brusný kotouč(CER) Zrnitost 60	554013 60
Brusný kotouč(ZA) Zrnitost 36	554018 36
Brusný kotouč(ZA) Zrnitost 80	554018 80
Brusný kotouč Combidisc®(SiC) Zrnitost 60	554024 60
Brusný kotouč(ZA) Zrnitost 60	554019 60
Brusný kotouč(ZA) Zrnitost 80	554019 80
Brusný kotouč787C Zrnitost 120	554016 120
Brusný kotouč Combidisc®(SiC) Zrnitost 60	554023 60
Brusný kotouč237AA Zrnitost 600	554009 600
Brusný kotouč(CER) Zrnitost 36	554013 36
Brusný kotouč Combidisc®diamant Zrnitost 60	554033 60
Brusný kotouč Combidisc®(SiC) Zrnitost 36	554023 36
Brusný kotouč(ZA) Zrnitost 36	554019 36
Brusný kotouč237AA Zrnitost 120	554009 120
Brusný kotouč Combidisc®(SiC) Zrnitost 80	554024 80
Brusný kotouč787C Zrnitost 80	554016 80
Brusný kotouč984F Zrnitost 60	554005 60
Brusný kotouč787C Zrnitost 36	554014 36
Brusný kotouč(CER) Zrnitost 120	554013 120
Brusný kotouč237AA Zrnitost 120	554008 120
Brusný kotouč Combidisc®diamant Zrnitost 120	554033 120
Brusný kotouč Combidisc®(SiC) Zrnitost 36	554024 36
Brusný kotouč(CER) Zrnitost 60	554012 60
Brusný kotouč787C Zrnitost 60	554014 60
Brusný kotouč(CER) Zrnitost 80	554013 80

Brusný kotouč(CER) Zrnitost 36	554012 36
Brusný kotouč237AA Zrnitost 180	554009 180
Brusný kotouč237AA Zrnitost 400	554008 400
Brusný kotouč(CER) Zrnitost 120	554012 120
Brusný kotouč(ZA) Zrnitost 50	554019 50
Brusný kotouč787C Zrnitost 120	554014 120