

Garant**RDHX 1003 MOTN, CBN925, Typ: HART**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212248 HART
GTIN	4062406358624
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

S povlakem umožňujícím optické rozpoznání opotřebení.

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Upozornění:

Montovat s utahovacím momentem 3,0 Nm.

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Posuv f_z na zub: 0,16 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: RDHX 1003 MOTN

Typ: HART

Technický popis

Typ	HART
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RDHX 1003 MOTN
Řezný materiál	CBN
Typ	CBN925

Posuv f_z na zub	0,16 mm
Počet výměn/řezání	1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný	350 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	300 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	300 m/min	H
GG(G)	vhodný	500 m/min	K
mokrý min.	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		