

Garant**RDHX 0702 MOTN, CBN925, Typ: HART**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212218 HART
GTIN	4062406358617
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

S povlakem umožňujícím optické rozpoznání opotřebení.

Upozornění:

Montovat s utahovacím momentem 0,9 Nm.

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.

Posuv f_z na zub: 0,13 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: RDHX 0702 MOTN

Typ: HART

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RDHX 0702 MOTN
Řezný materiál	CBN
Typ	HART
Typ	CBN925

Posuv f_z na zub	0,13 mm
Počet výměn/řezání	1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný	350 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	300 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	300 m/min	H
GG(G)	vhodný	500 m/min	K
mokrý min.	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		